

# Regulator de presiune LR-3/8-D-MIDI-NPT

Cod: 173656

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu manometru, presiunea de lucru pana la 12 bar.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	Oricare
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta
presiune de operare	16 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	3.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	720 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu suport la alegere:
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune