

# Combinatie filtru fin LFMBA-1-D-MAXI-A-NPT



Cod: 173755

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Microfiltru 1 µm pentru prefiltrare si microfiltru cu 0.01 µm, cu protectie din metal

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
pozitie instalare	vertical
Finetea filtrului	0,01 µm
Eficienta filtrului	99,9999 %
purjare	complet automat
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	1,5 ... 12 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte
Temperatura medie	1,5 ... 60 °C
Continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC