

Lubrificator LOE-3/4-D-MAXI-NPT

Cod: 173826

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cu pahar de protectie metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Capacitate maxima de ulei	190 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	16 bar
Debitul minim pentru functie lubrifiant	10 l/min
Debit nominal	8.400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.100 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul paharului	PC