

Unitate de preparare a aerului FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT


Cod: 173851

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, presiunea maxima de iesire 7 bar, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
pozitie instalare	vertical
purjare	complet automat
Finetea filtrului	40 µm
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Debit nominal	1.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	660 g
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC