

Unitate de preparare a aerului FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT


Cod: 173882

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Combinatie de filtru/regulator/ lubrifiant, presiunea maxima de iesire 7 bar, finete de filtrare 40 µm, cu pahar de protectie din metal. Cu purjare manuala.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
pozitie instalare	vertical
purjare	rotativ manual
Finetea filtrului	40 µm
presiune de operare	1 ... 16 bar
Debit nominal	8.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.390 g
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Conexiune pneumatica 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC