


insula ventile CPA14-VI

Cod: 174001

FESTO

Valve terminal CPA, grid dimension 14 mm.
produs retras. Livrabil pana in 2013.



Fisa tehnica

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	2x3/2 inchis, monostabil 2x3/2 deschis, monostabil 2x3/2 deschis/inchis, monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	600 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
racordare electrica	AS-Interface racord individual bus de camp Multipin
numarul max. de pozitii de ventile	22
Nr.max.de zone de presiune	11
Sistem electric de I/O	da
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Latime constructie	14 mm
tip de protectie	IP65
aprobare	C-Tick
marimea ramei	14 mm
tip de actionare	electric
tip insula	12
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	modular si extensibil
afisarea pozitiei de comutare	LED
presiune de comanda	3 ... 8 bar
tensiune nominala de operare DC	24 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 50 °C