


# Dopuri B-M5-B

Cod: 174308

★ Gama de produse standard

Conform DIN 908, cu inel de etansare

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                             | valoare                |
|--|------------------------|
| Marimea legaturii                          | 10                     |
| Conformitatea PWIS                         | VDMA24364-B1/B2-L      |
| Cuplul nominal de strangere                | 1,33 Nm                |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 20 %                 |
| Greutate produs                            | 1 g                    |
| tip fixare                                 | Hexagon intern SW 2.5  |
| Conexiune pneumatica 1                     | Filet exterior M5      |
| Indicatie material                         | conform RoHS           |
| Materialul dopului                         | otel galvanizat        |
| Materialul o-ring-ului                     | Otel inoxidabil<br>NBR |