


Flansa pivotanta SNC-50

Cod: 174385

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	234 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul suruburilor	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc zincat