

Flansa pivotanta SNCB-125

Cod: 174396

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	125
bazat pe norme	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	1.860 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul pinului de montaj	otel galvanizat
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul saibei	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat