


Flansa pivotanta SNCL-100

Cod: 174409

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	606 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul suruburilor	otel zincat