

Set pentru pozitii multiple DPNC-63

Cod: 174421

FESTO

pentru conectarea a doi cilindri cu diametre identice in vederea formarii unui cilindru cu multi pozitii



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	855 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul pinului filetat	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat