

# Greifer paralel HGP-06-A

Cod: 174815

FESTO

autocentrabil, poate fi utilizat ca greifer intern, cat si extern, cu proprietatea de sesizare a proximitatii pozitiei.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
cursa bacului de greifer	2 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	paralel
structura constructiva	plan inclinat
recunoasterea pozitiei	pentru senzori Hall.
forta totala la 6 bar, deschidere	20 N
forta totala la 6 bar, inchidere	20 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	5 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	5 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, deschis	10 N
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, inchis	10 N
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	0,1 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	14 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	0,001 Nm
momentul max. al bacului Mx static	0,1 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	0,001 Nm
momentul max. al bacului My static	0,1 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	0,001 Nm
momentul max. al bacului Mz static	0,1 Nm
greutate produs	18 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	PA
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu nichelat
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel inalt aliat