

Priza cu cablu KMEB-2-24-5-LED

Cod: 174845

FESTO

preasamblat, pentru VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile si N2-bobine.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	400 g
Conectare electrica	4 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	6,2 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Materialul carcusei	PA POM
Materialul contactului electric	Bronz