

Drosel GRGO-M3-QS-3


Cod: 175045

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Actioneaza in ambele directii de curgere. Cu conector rapid QS.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
Conexiune pneumatica 1	M3
Conexiune pneumatica 2	QS-3
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	41 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	95 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	0,3 Nm
Greutate produs	14 g
Material of threaded plug	Alama
Indicatie material	conform RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Alama
Material swivel fitting	zinc turnat sub presiune