

# Actionare oscilanta DRQD-16- -


Cod: 175801

FESTO

configurabil.

Pentru configurare, selectati intai produsul .

La acest produs, functie de configurare, s-ar putea ca sa nu se potriveasca toate datele tehnice din fisa tehnica si nici toate accesoriile.



## Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
unghi de oscilatie	1 ... 360 deg
amortizare	PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila amortizor, caracteristica dura, ajustabil
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
numarul max. de pozitii intermediare	1
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	alimentare cu energie FW: arbore flansa SD: trecere arbore cu flansa ZW: arbore cu fusuri
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
Categorie ATEX	II 2 GD
identificare ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
temperatura ambientala ATEX	-10°C <= Ta <= +60°C
mediu de operare	aer comprimat filtrat
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie la 6 bar	1,6 ... 1,7 Nm
moment de inertie admisibil	0,0005 ... 0,03 kgm2
tip fixare	cu gaura de trecere cu filet interior la alegere:
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	Otel imbunatatit
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu