

# Cuplaj EAMC-40-66-15-24

Cod: 176033

FESTO

pentru actionare electromecanica cu servomotor



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	15 mm
Diametru de prindere 2	24 mm
marime de fabricatie	40
Lungime nominala	66 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.500 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	21 Nm
Greutate produs	139 g
Indicatie material	conform RoHS