


# Cilindru rotund DSAG-6- -P-A

Cod: 176208

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetat.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary  
representation

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 50 mm
diametru piston	6 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	12,7 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	16,9 N
masa miscata la 0 mm cursa	4,8 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	1,4 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	14 g
adaos de masa la 10 mm cursa	0,5 g
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat