


# Cilindru rotund DSAQ-16- -PPV-A-Q

Cod: 176272

FESTO

Capac de inchidere cu conectare aer radiala, cu tija piston patrata.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| cursa  | 1 ... 250 mm  |
| diametru piston  | 16 mm   |
| amortizare   | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete                      |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj                        | ghidaj patrat   |
| presiune de operare                                      | 1 ... 10 bar  |
| modul de functionare                                     | cu actiune dubla  |
| mediu de operare   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium                       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 2   |
| temperatura mediului                                     | -20 ... 80 °C   |
| lungime de amortizare                                    | 14 mm   |
| forta teoretica la 6 bar, revenire                       | 103,7 N   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                      | 120,6 N   |
| masa miscata la 0 mm cursa                               | 35 g  |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                         | 4,9 g   |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                          | 56 g  |
| adaos de masa la 10 mm cursa                             | 2,2 g   |
| racord pneumatic   | M12x1   |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu   |
| informatii referitoare la material pentru etansari       | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | otel inoxidabil inalt aliat   |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat   |