



Cilindru rotund DSAS-16- -PPV-A-S6

Cod: 176295

FESTO

Capac de inchidere cu lagar oscilant, cu garnituri rezistente la temperaturi de pana la 120°C.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 1 ... 250 mm |
| diametru piston | 16 mm |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 120 °C |
| lungime de amortizare | 14 mm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 103,7 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 120,6 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 35 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 4,9 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 56 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 2,2 g |
| racord pneumatic | M10x1 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | FPM |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |