


Cilindru rotund DSAH-16- -PPV-A-CT

Cod: 176304


FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare radial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 250 mm
diametru piston	16 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	14 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	103,7 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	120,6 N
masa miscata la 0 mm cursa	35 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	4,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	56 g
adaos de masa la 10 mm cursa	2,2 g
racord pneumatic	M4
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat