

# Cilindru rotund DSAG-20- -P-S6

Cod: 176330

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetat, cu garnituri rezistente la temperaturi de pana la 120°C.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 320 mm
diametru piston	20 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	158,3 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	188,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	79 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	138 g
adaos de masa la 10 mm cursa	3,9 g
racord pneumatic	M20x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat