


Cilindru rotund DSAQ-25- -P-Q

Cod: 176360

FESTO

Capac de inchidere cu conectare aer radiala, cu tija piston patrata.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 1 ... 500 mm |
| diametru piston | 25 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | ghidaj patrat |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 247,4 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 294,5 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 141 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 11,1 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 212 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 6,2 g |
| racord pneumatic | M26x1,5 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |