


Cilindru rotund DSAA-25- -P-A-Q

Cod: 176367

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer, cu tija piston patrata.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj patrat
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247,4 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	294,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	141 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	11,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	212 g
adaos de masa la 10 mm cursa	6,2 g
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat