


Cilindru rotund DSAB-32- -P-A-Q

Cod: 176421

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare axial, tija cu profil patrat.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	32 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj patrat
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	415 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	483 N
masa miscata la 0 mm cursa	222 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	15,4 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	312 g
adaos de masa la 10 mm cursa	8,9 g
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat