


Cilindru rotund DSAH-63- -PPV-A-S6


Cod: 176609

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare radial, cu garnituri rezistente pana la 120 °C.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
diametru piston	63 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
lungime de amortizare	27 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.682 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.870 N
masa miscata la 0 mm cursa	1.137 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	43,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.397 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat