


Flansa pivotanta SUA-40-R3

Cod: 176887

FESTO

pentru cilindrii ADVU, AEVU corespunzatoare suportilor de lagar
LBN sau LN, LSN



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
variante	Protectie ridicata la coroziune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	195 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat cu capac de protectie
Materialul pinului de montaj	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul buchei	Otel de arc
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul sigurantei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt