

Cablu de conectare KEA-1-25P-5

Cod: 177413

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu
Greutate produs	2.040 g
Racord electric	Priza Sub-D 25 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 250 V
Capacitatea curent de sarcina	4 A
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	12 mm
Structura cablului	25x0,34
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
Informatii material conectori	Aliaj de cupru placat cu aur
pozitie instalare	oricare