


Temporizator PZVT-120-SEC

Cod: 177616

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	debitmetru mecanic cu actionare pneumatica
presiune de deconectare	$\leq 0,1$ bar
presiune de operare	2 ... 6 bar
Presiune de anclansare	$\geq 1,6$ bar
Debit nominal	50 l/min
Durata de intarziere reglabila	8 ... 120 s
Precizia de ajustare	± 3 s
Durata pauzei pentru pozitia de revenire	≥ 200 ms
Precizie de repetare a reglarii duratei	$\pm 1,2$ s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP54 cu capac de protectie si cadru frontal conform IEC 60529
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	45 g
tip fixare	Montare pe panou frontal
Conexiune pneumatica	Filet interior M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ABS