


Distribuitor multipol MPV-E/A12-M8

Cod: 177670

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu orificiu cu sina tip omega la alegere:
Greutate produs	120 g
Tehnologie de conectare electrica I/O	M8 3 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Capacitatea curent de sarcina la o conexiune	1 A
Capacitatea curent de sarcina	4 A
Tip de protectie	IP65 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PA6 ranforsat
Materialul prizei	Alama