


Distribuitor multipol MPV-E/A08-M12

Cod: 177671

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
capacitatea curent de sarcina la o conexiune	4 A
capacitatea curent de sarcina	12 A
tip de protectie	IP67 in stare montata conform IEC 60529
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
greutate produs	200 g
tehnologie de racordare electrica E/A	M12 cu 5 poli
tip fixare	cu gaura de trecere
informatii referitoare la material pentru doza	alama zincat
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PU)