


# Priza cu cablu KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Cod: 177677

FESTO

preasamblat, pentru VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile si N2-bobine.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
pozitie instalare	Oricare
Conectare electrica	5 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	0,5 m
Diametrul cablului	4,6 mm
Structura cablului	3x0,5
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PU)
Culoare invelis cablu	negru
Materialul carcasei	PA POM
Culoare carcasa	transparent
Materialul contactului electric	Bronz