

Racord rapid T CQT-18

Cod: 177689

FESTO

Pentru debite mari



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	16 mm
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	46 g
Numar iesiri	2
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	pentru teava/furtun cu diametrul exterior de 18 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru teava sau tub cu diametrul exterior de 18 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	POM
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt