

Racord rapid L CQL-15

Cod: 177692

FESTO

Pentru debite mari



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Deschidere nominala | 12 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Marimea legaturii | 1 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 15 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -25 ... 70 °C |
| Greutate produs | 20 g |
| Conexiune pneumatica 1 | pentru teava/furtun cu diametrul exterior de 15 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru teava sau tub cu diametrul exterior de 15 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | POM |
| Materialul inelului de eliberare | POM |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |