


Distribuitor CQD-12/15/18/22

Cod: 177717

FESTO

Cu 4 dopuri obturare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Deschidere nominala | 18,6 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Marimea legaturii | 1 |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 15 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura medie | -25 ... 75 °C |
| Temperatura mediului | -25 ... 70 °C |
| Cuplul nominal de strangere | 2,5 Nm |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 10 % |
| Numar iesiri | 4 |
| Numar linii de alimentare | 1 |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet interior G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | Filet interior G1/2 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | POM |