

Teava material plastic PQ-PA-12X1,5X3000

Cod: 177728

FESTO

pentru aer comprimat, vacuum sau lichide. Livrat cu lungimi de 3 m.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Diametru interior	9 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-25 ... 75 °C
Temperatura mediului	-25 ... 75 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,051 kg/m
Culoare	negru
Materialul furtunului	PA