

Teava material plastic PQ-PA-18X2X3000

Cod: 177730

FESTO

pentru aer comprimat, vacuum sau lichide. Livrat cu lungimi de 3 m.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	18 mm
Diametru interior	14 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-25 ... 75 °C
Temperatura mediului	-25 ... 75 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,103 kg/m
Culoare	negru
Materialul furtunului	PA