

# Teava

## PQ-AL-15X1X3000

Cod: 177733

FESTO

pentru aer comprimat, vacuum sau lichide. Livrat cu lungimi de 3 m.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	15 mm
Diametru interior	13 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-25 ... 75 °C
Temperatura mediului	-30 ... 75 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,119 kg/m
Culoare	argint
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Aliaj de aluminiu forjat