

Cartus de blocare KP-16-1000

Cod: 178457

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Tipul de prindere cu directia de actionare	Pe ambele parti blocare cu arc, deblocare pneumatica
Structura constructiva	Discuri basculante
variante	tija unilaterala
Presiune de operare Mpa	≤ 1 MPa
presiune de operare	≤ 10 bar
Presiune de exliberare (Mpa)	$\geq 0,3$ MPa
Presiune de eliberare (bar)	≥ 3 bar
Material rotund de prins	16 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Forta statica de mentinere	1.000 N
Greutate produs	90 g
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul arcului	Otel de arc
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat
Materialul bacurilor	Alama
Materialul pistonului	POM