



# Uscator adsorbție LDF-H4-G1/2

Cod: 178525

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare   |
|---|---|
| poziție instalare                                 | vertical +/- 5°   |
| structura constructivă                            | uscator cu adsorbție regenerabil la rece  |
| presiune de intrare 1                             | 4 ... 10,5 bar  |
| mediu de operare                                  | aer comprimat filtrat, nelubrifiat  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)          | conform directivei europene EMV<br>conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute |
| punctul de rouă la presiune                       | -40 °C  |
| clasa de rezistență la coroziune KBK              | 1   |
| temperatura de depozitare                         | -20 ... 60 °C   |
| clasa de puritate a aerului la ieșire             | 2.2.1 conform DIN ISO 8573-1  |
| temperatura mediului                              | 2 ... 50 °C<br>2 ... 50 °C  |
| aprobare  | Germanischer Lloyd  |
| greutate produs                                   | 24.700 g  |
| tip fixare  | cu gaură de trecere   |
| racord pneumatic 1                                | G1/2  |
| racord pneumatic 2                                | G1/2  |
| informații referitoare la material pentru carcasa | zinc turnat sub presiune  |