



Senzor de proximitate SMPO-8E

Cod: 178563

FESTO

pneumatic, pentru actionari cu canal T, fara kit de montare.
Este necesar elementul de fixare SMB-8E (part no. 178230)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	pentru fanta T
Indicatie material	conform RoHS
Principiu de masurare	magnetic
presiune de operare	2 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Temperatura mediului	-15 ... 60 °C
Reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,2 mm
Durata de anclansare	22 ms
durata de deconectare	52 ms
tip fixare	cu orificiu cu accesorii inserabil in canal de sus
functie ventil	3/2
Conexiune pneumatica	M5
Greutate produs	11 g
Materialul carcasei	Aluminiu PA eloxat otel inoxidabil aliaj inalt
Afisarea starii de comutare	optic
Tip de protectie	IP65
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L