

Suport amortizor de soc DADP-ES-G6-16

Cod: 1812472

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Fora maxima de oprire	500 N
Cuplu de strangere maxim	5,9 Nm
Greutate produs	70 g
tip fixare	cu orificiu si bucsa de centrare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului de oprire	Aliaj de aluminiu forjat eloxat