


Cilindru rotund ESAB-4- -P

Cod: 183123

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare axial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 20 mm
diametru piston	4 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	3 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	4,7 N
masa miscata la 0 mm cursa	1,5 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	6 g
adaos de masa la 10 mm cursa	0,2 g
racord pneumatic	M3
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat