



# Cilindru rotund ESAZB-6- -P

Cod: 183135

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu  
racord de alimentare axial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| cursa  | 1 ... 60 mm   |
| diametru piston  | 6 mm  |
| amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete                     |
| presiune de operare                                      | 3 ... 10 bar  |
| modul de functionare                                     | cu actiune simpla<br>cu tragere   |
| mediu de operare   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium                       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 2   |
| temperatura mediului                                     | -20 ... 80 °C   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                      | 8,99 N  |
| masa miscata la 0 mm cursa                               | 4 g   |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                         | 1,4 g   |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                          | 15 g  |
| adaos de masa la 10 mm cursa                             | 0,5 g   |
| racord pneumatic   | M5  |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu   |
| informatii referitoare la material pentru etansari       | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | otel inoxidabil inalt aliat   |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat   |