


Cilindru rotund ESAZB-6- -P-A

Cod: 183137

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare axial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| curso | 1 ... 60 mm |
| diametru piston | 6 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| presiune de operare | 3 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune simpla cu tragere |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 8,99 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 4 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 1,4 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 15 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 0,5 g |
| racord pneumatic | M5 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |