


Cilindru rotund ESAS-20- -P

Cod: 183179


FESTO

Capac de inchidere cu lagar oscilant.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| cursa | 1 ... 150 mm |
| diametru piston | 20 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| presiune de operare | 1,5 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune simpla prin apasare |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 165,7 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 70 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 7,2 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 148 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 3,9 g |
| racord pneumatic | G1/8 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |