


# Cilindru rotund ESAA-40- -P

Cod: 183241


FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary  
representation



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| curso  | 1 ... 250 mm  |
| diametru piston  | 40 mm   |
| amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete                     |
| presiune de operare                                      | 1,5 ... 10 bar  |
| modul de functionare                                     | cu actiune simpla<br>prin apasare   |
| mediu de operare   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium                       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 2   |
| temperatura mediului                                     | -20 ... 80 °C   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                      | 649 N   |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                         | 24 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                          | 640 g   |
| adaos de masa la 10 mm cursa                             | 15,9 g  |
| racord pneumatic   | G1/4  |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu   |
| informatii referitoare la material pentru etansari       | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | otel inoxidabil inalt aliat   |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat  |