


Cilindru rotund ESAH-40- -P-A

Cod: 183248

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare radial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 250 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	649 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	24 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	640 g
adaos de masa la 10 mm cursa	15,9 g
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat