


# Ventuza VAS-8-M5-NBR-CT

Cod: 183508

FESTO

cu inel de etansare OL.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
deschidere nominala	2 mm
diametru ventuza	8 mm
diametru efectiv ventuza	5,5 mm
structura constructiva	racord de vacuum deschis rotund, standard
mediu de operare	aer atmosferic
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta de rupere la 70% vacuum	1,6 N
filet de fixare	M5
fixarea ventuzei	M5
racord de vacuum	M5
duritate Shore	73
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	otel inoxidabil inalt aliat
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru ventuza	NBR