


# Vacuometru VAM-40-V1/0-1/8-CT

Cod: 183521

FESTO

cu afisaj in bar si psi.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime nominala manometru	40
pozitia racordului	partea posterioara centrata
bazat pe norme	DIN EN 837-1
tip de etansare la fusul cu insurubare	aplicare strat acoperitor
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	DIN EN 837-1
structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
domeniu afisaj [bar]	-1 ... 0 bar
domeniu afisaj [psi]	-14,5 ... 0 psi
scala	scala dubla bar (exterior) inch hg (interior) / psi (interior)
presiune de operare	-1 ... 0 bar
mediu de operare	aer comprimat uscat, filtrat si lubrifiat vacuum
factor de sarcina continua	0,75
factor sarcina alternativa	0,66
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
tip de protectie	IP43
temperatura mediului	-40 ... 60 °C
greutate produs	63 g
clasa preciziei de masurare	2,5
tip fixare	insurubabil
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	otel inoxidabil inalt aliat
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PC