

# Manometru MA-23-16-R1/8

Cod: 183898

FESTO

cu afisaj in bar si psi.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 16 bar
Zona de afisare	0 ... 232 psi
Marime nominala manometru	23
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,6 MPa
presiune de operare	0 ... 16 bar
Presiune de operare	0 ... 232 psi
Factor sarcina alternativa	0,6
Clasa preciziei de masurare	4
Tip de protectie	IP44
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	R1/8
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcusei	Alama
Materialul ecranului	PC
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	27 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	scala dubla bar (exterior) psi (intern)